

タタック いちごうねたて

タタックエース (アタッチメントタイプ)

TA型



可変ロータリタタックエース (可変ロータリ専用機タイプ)

(メーカーにより有無)




作業動画



内盛タタック (アタッチメントタイプ)

UTS-12型




タタック特長

- ・うねの側面をたたきながら整形。理想的ないちごうね作りが可能です。
- ・外盛タイプ、内盛タイプがあり、外盛タタックエースにはアタッチメントタイプ、可変ロータリ専用機タイプを用意しました。

車軸耕うん『角ローター・ミニ角ローター』

シーダーマルチ

- ・管理機等の車軸耕うん。
- ・田・畑の耕起、碎土、整地、うね崩し等万能。
- ・家庭菜園用ミニ角ローターもあります。



セット状態

管理機用

- *平うね2条用 FR-15CR-2ST ~7条用 FR-15CR-7ST
- *平高うね2条用 ES-15C-2ST ES-15C-7ST

トラクタ用

- *平うね2条用 FM-18M-2ST ~7条用 FM-18M-7ST
- *平高うね2条用 DV-15RM-2ST ~7条用 DV-15RM-7ST



詳細は『シーダーマルチ』カタログをご覧ください。

土壌消毒機 『プランジャ-ポンプ』と『センサー輪』で正確な消毒を!



セット状態

管理機用

- *高うね・小うね用 1条 P1F1B型
- *平高うね・平うね用 2条~5条 P2F1B型~P5F1B型

トラクター用

- *高うね・小うね用 1条 P1R(F) 1B型
- *その他2条~5条まで各種あります。
- *装着機種により取付が違うので、ご相談ください。

- *『プランジャ-ポンプ』を自社開発。設定した消毒液量が確実に強制注入できます。しかもポンプ構造は完全密閉式です。
- *『センサー輪』感知方式なので、作業を開始すると自動的に液を注入し、止まると停止します。また、注入間隔はトラクターの車速が変化しても、一定間隔の30cmを保ちます。
- *モーターの連続駆動も可能なので、作業開始前の消毒液のセットやポンプ洗浄に便利です。
- *消毒液注入刀の先端部にチェックバルブを装備したので、液ダレ防止に効果的です。



うねたて・マルチ・土壌消毒・車軸耕うん 管理機・トラクタ用 総合カタログ



株式会社アグリアタッチ研究所

平高うね・平うね 整形マルチ — P1

トラクタ用アタッチメントシリーズ — P5

高うね・小うね 整形マルチ — P3

トラクタ専用ロータリシリーズ — P6

けん引マルチ — P4

タタック・車軸耕うん消毒機 — P7

株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo 〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
TEL: 0545-85-3215 FAX: 0545-85-2076
URL: <http://www.agri-attach.co.jp/>



HP
QRコード

- 2020年1月時点の内容となります。
- 商品は予告なく変更することがあります。

多彩な野菜にフルラインアップ!

平高うね  整形マルチ ●可変ロータリ(専用機)タイプ
●アタッチメントタイプ

平高うねEC型 (マルチは別売)

●可変ロータリ(専用機)タイプ ←ロータリ、整形器一体型専用機タイプ




セット構成

- ①可変平高ロータリ
【 】-E15C
【 】-E18C
【 】は各メーカーにより異なります
- ②ハイマルチ(下記からひとつ選択)
*スポンジタイプ
・R301C1(肩幅50~120cm)
・R302C1(肩幅110~180cm)
*鎮圧タイプ
・R315C1(肩幅50~90cm)
・R318C1(肩幅50~120cm)
・R321C1(肩幅50~150cm)



作業動画



仕様(単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
【 】-E15C	10・15・20・25・30	60~125	50~115	85~150
【 】-E18C	↑	105~155	95~145	135~180

可変平高ロータリ+R315C1セット

●キレーネロータリシリーズ 大型汎用管理機向けの上位機種
ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ



平高うね

仕様(単位cm) 【 】は各メーカーにより異なります。

品名	型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
キレーネロータリ ハイカラ	AKR-HTH151-【 】	10・15・20・25・30	60~125	50~115	85~150
キレーネマルチ	AKM-HT151				85~150



作業動画


新機構:「バツとうね立て機構」
従来機と比べてうねの立ち上がりが約1/3
狭い圃場や、ハウス内で大活躍!!
★キレーネマルチも使いやすさUP!!

●アタッチメントタイプ ←標準ロータリに取り付けるタイプ



セット構成

- ①平高うね整形セット
ES-15C型
ES-18C型
ES-21C型
- ②平高うねハイローター
E-15C型
E-18C型
E-21C型
- ③平高うね整形器
E-15C型
E-18C型
E-21C型
- ④ハイマルチ(下記からひとつ選択)
*スポンジタイプ
・R301C(肩幅50~120cm)
・R302C(肩幅110~180cm)
*鎮圧タイプ
・R315C(肩幅50~90cm)
・R318C(肩幅50~120cm)
・R321C(肩幅50~150cm)




仕様(単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
E-15C	15・20・25・30	70~120	50~90	110~150
E-18C	↑	90~150	70~120	135~180
E-21C	↑	140~180	105~150	180~210

ES-15C+R301Cセット

ハウス残土無し整形

*内盛方式によるハウス残土無しうね整形ができます。平高・平うね整形と同時に広幅の溝整形(残土無し)ができ、能率が上がります。支柱際の片寄せもできます。通路の土をさらってしまうため、同時マルチ作業時の掛ける土はへりますのであまりお勧めできません。



平高用 HE40C-H(溝幅30~40cm) HF40C-H(溝幅30~40cm)
平うね用 HE60C-H(溝幅40~60cm) HF60C-H(溝幅40~60cm)
(HE80-CH溝幅80cm用もあります、ご相談下さい)



HE-60C-H装着状態

使いやすさが大幅アップ・高精度も実現!

平うね  整形マルチ ●可変ロータリ(専用機)タイプ
●アタッチメントタイプ

平うねFC型 (マルチは別売) (EZ系は標準装備)

●可変ロータリ(専用機)タイプ ←ロータリ、整形器一体型専用機タイプ



セット構成

- ①イージー平うねロータリマルチ —— マルチ部は鎮圧タイプ標準装備
【 】-F15EZ
- ②可変平うねロータリ —— マルチ部(別売)はR318C1等を選択
【 】-F15C



作業動画

F15EZ平うねロータリマルチ

仕様(単位cm) 【 】は各メーカーにより異なります。

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
①【 】-F15EZ	5・10・15・20	70~120	60~110	95~160
②【 】-F15C	↑	55~125	50~120	95~150

●アタッチメントタイプ ←標準ロータリに取り付けるタイプ

セット構成

- ①平うね整形セット
FR-12C
FR-15C
FR-18C
FR-21C
- ②平うねハイローター
F-12型
F-15型
F-18型
F-21型
- ③平うね整形器
F-12C型
F-15C型
F-18C型
F-21C型
- ④ハイマルチ(下記からひとつ選択)
*スポンジタイプ
・R301C(肩幅50~120cm)
・R302C(肩幅110~180cm)
*鎮圧タイプ
・R315C(肩幅50~90cm)
・R318C(肩幅50~120cm)
・R321C(肩幅50~150cm)



FR-15C+R301Cセット



仕様(単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応シート幅
FR-12C	5・10・15・20	50~90	35~85	75~120
FR-15C	↑	60~125	50~120	95~150
FR-18C	↑	90~155	70~150	135~180
FR-21C	↑	60~185	50~180	95~210

各種オプション部品

①かん水チューブアッシー (1条用 2条用)
かん水チューブをマルチと同時に敷設します。




かん水チューブガイドも標準装備!

②線引きマーカ
次のうねの線を同時に引いていきます。



③丸うねマルチ部品
台形整形機を利用して丸うねをつくる部品です。(EZ系平うねマルチは装着不可)



④他に固定式整地板、ローター軸受けセット等、各種ありますので、お問い合わせ下さい。

使うスタイルや性能で選ぶ。


高うね 小うね 整形マルチ

- 可変ロータリ(専用機)タイプ
- アタッチメントタイプ

●アタッチメントタイプ



高うね整形マルチセット (AR3C型)



セット構成

- ・高うね整形マルチセット (AR3C型)
- ・高うね整形セット (AS3C型)
 - ・ハイローター (A3C型)
 - ・整形器 (A3B型)
 - ・ハイマルチ (R101B型)


●可変ロータリ(専用機)タイプ



可変こうねロータリ +ハイマルチR5Cセット状態

- ・可変小うねロータリ 【 】-B3C
 - ・ハイマルチ (R5C型) アッパーフレームタイプ
- 【 】は各メーカーにより異なった型式です。

小うねB3C型



●キレーネロータリシリーズ

大型汎用管理機向けの上位機種 ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ



小うね



作業動画

仕様(単位cm) 【 】は各メーカーにより異なります。

品名	型式	うね高さ	うねすそ幅	適応シート幅
キレーネロータリ ベジまるこ	AKR-KB1-【】	20~32	40~60	75~110
キレーネマルチ	AKM-KB1			75~110

新機構:「バツとうね立て機構」
従来機と比べてうねの立ち上がりが約1/3狭い圃場や、ハウス内で大活躍!!
★キレーネマルチも使いやすさUP!!

●アタッチメントタイプ

セット構成



BS3C+R5Cセット状態 (アッパーフレームタイプマルチ)



ハイマルチ R201C型

- ・小うね整形マルチセット
- ・小うね整形セット (BS3C型)
 - ・ハイローター (B9C型)
 - ・整形器 (B3C型)
- ・ハイマルチ (R5C型) アッパーフレームタイプ
- ・ハイマルチ (R201C型) ダウンフレームタイプ

ハイマルチガイドロール


* スポンジガイドロール
スポンジとガイド補助アームにより合わせるタイプ



* 鎮圧ガイドロール
うねの型幅に合わせる分割式うねの上面を鎮圧可能。

可変ロータリ(専用機)の特長

可変ロータリの特長はこのハンドルを回すだけで土量調整が可能です。



あなたの求める作業機がここにある

けん引マルチ

高うねハイマルチ


K2C...平地及び傾斜地用



マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用

小うねハイマルチ

KN3C...じゃがいも等小うね用



マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用

マルチ車輪


- * フランジによるボス交換式ですから各種ホイールチューブに適合します。
- * 車輪外形は3型式。
600φ 800φ 1000φ

多用途ハイマルチ

KW2C...平地・傾斜地兼用-平・平高・高うね用
KW3C...平地用-平うね(広幅180cm対応)




作業動画



マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用 ()はKW3Cの寸法

平うねハイマルチ

KM1SB...シート幅 75~95用(うねすそ幅50~70cm)
KM1B...シート幅 95~135用(95が主体)
KM2B...シート幅 95~135用(センター土寄せ板付)



ユニバーサルヒッチ併用

ミニ耕運機用ミニマルチ『こはる』

平うねミニマルチ『こはる』 HOM型

- * 家庭菜園用ミニ耕運機に簡単取り付け!
- * 65cm黒マルチ100m巻きがセット。



トラクタ用アタッチの定番! リアカバーつけたまま取付けシリーズ

アタッチメントタイプ

台形うねDVN型


- 「Uの字取付けヒッチ」でリアカバーをつけたまま標準ロータリにワンタッチ取り付けできます。
- DV15N-R整形器は完成品組付出荷です。



台形うね整形マルチ
DV15N-RM
DV20N-RM

台形うね整形器
DV15N-R
DV20N-R

台形マルチ
DV15N-M
DV20N-M




推奨ロータリ幅 DV15N-R 130~160cm
DV20N-R 160~200cm

平うね FM型

- 「角度自在ヒッチ」でリアカバーをつけたまま標準ロータリにワンタッチ取り付けできます。
- 作業姿勢調整はハンドルを廻すだけ。
- リッジャータイプは平うね整形が出来ます。




- ①平うねマルチFM-18MRM
- ②平うねリッジャーマルチFM-18RM
- ③平うねリッジャーマルチFM-18RM-B



ロータリ2・3畦整形器 CR-2(N)(2畦), CR-3(N)(3畦)型



- Uの字ヒッチのハンドルレバーで作業姿勢が変えられる為、圃場状況に合わせた作業姿勢がカンタンにとれます。
- ツールバーの前後調整で整形器と爪が近づかれる為、省馬力を可能にします。
- うね高さはボルト一本の調整でラクに変更できます。



トラクタうねたて整形マルチ

専用ロータリタイプ

コンパクトな専用ロータリで
高精度作業!

ラウネロータリハイジ ATR-HT1型(装着方式3P)

- ATR-HT1/HT1-S(整形仕様)・ATR-HTM1/HTM1-S(マルチ仕様)
- (各種3Pヒッチ・直接) (-Sは砕土仕様)

平高うね




ATR-HTM1によるマルチ作業

- *フローティング機構でうねの立ち上がり良好!
- *可変機構搭載なので省馬力、且つ安定したうね作りで平高も小うねマルチ作業もラクラク!

ラウネロータリマルチ ATR-KM1型(装着方式3P)

- ATR-KM1(マルチ仕様)
- (各種3Pヒッチ・直接)

小うね




ATR-KM1によるマルチ作業

リッジメーカーひら高くん ATR3CDR型(装着方式3P)

- ATR3CDR(整形仕様)/ATR3CDRM(マルチ仕様)
- (各種3Pヒッチ・直接)

平高うね



ATR3CDRによるうねたて作業

- *うねたてマルチの最高峰!
- *水田後等の圃場に強い!

2P用可変ロータリシリーズ!

- ◎2Pトラクタ用可変平高ロータリ VERN型
- ◎2Pトラクタ用可変平うねロータリ VFRN型
- ◎2Pトラクタ用可変小うねロータリ VBRN型

可変機構搭載で、土量の調整が楽々です。別売のハイマルチ(R318C1,R5C)を合わせれば、同時マルチもカンタンです。



VER15C+R318C1による同時マルチ作業

