

アタッチメント 整形器シリーズ


平高うねEC型



E15Cと、
幅広機種のエ18C
がございます。



ハイマルチ
R301C併用
(標準スポンジタイプ)




平うねFC型



F15Cと、
幅広機種の方F18C
がございます。




ハイマルチ
R301C併用
(標準スポンジタイプ)



小うねB3C





ハイマルチ
R5C併用



高うねA3C

高うねハイマルチ
R101B併用




② 台形うねは高さが上がるほど最大うね肩幅は狭くなります。



装着方法は主に2種類あります。

- ① 中耕ロータリの尾輪ステーに下側から差し込むT型サポート
- ② 中耕ロータリのヒッチ部にはめ込むヒッチサポート



適応管理機：各メーカーの汎用管理機でハンドルの反転ができる、5~10馬力帯の中耕ロータリに装着できます。管理機と、中耕ロータリをお持ちで、耕うんと、うね立てを兼用したい場合は、後付け整形器で価格も抑えられますが、新規購入でうね立て専用機にする場合は、管理機(中耕ロータリ無し)と「ロータリ一体型整形機」をお奨めいたします。ロータリ一体型の方が「整形器角度可変レバー」を回すだけで土量調整が簡単にできます。その他機能が充実しています。更なる使いやすさを追求した、ロータリ一体型整形機は「ダブル可変整形ロータリ」シリーズをお求めください。

その他の仕様 平高・平うねには更なる幅広機種がございます。 管理機10馬力クラス推奨

E21C	cm			
うね高さ	15	20	25	30
うね肩幅	122~150	116~150	110~150	105~144
うね裾幅	140~168	140~174	140~180	141~180
適応シート幅	180~210			
ハイマルチ	ハイマルチR301C または R302C			

F21C	cm			
うね高さ	5	10	15	20
うね肩幅	54~179	50~173	50~167	50~161
うね裾幅	60~185	62~185	68~185	74~185
適応シート幅	95~210			
ハイマルチ	ハイマルチR301C または R302C			

★注意★ 装着する管理機・中耕ロータリによって整形器取付サポートの角度などを変えています。
 (整形器の機種によっても違います) 必ず取付機種に沿った確認を販売店様にご相談ください。
 間違った装着をしますと、土量調整が上手くいかず、畝がしっかりと立ちません。

オプション ※ロータリー体型「可変整形ロータリ」シリーズとは取付金具が違うオプションもございます。
 型式が変わりますのでご注意ください (広溝セット・丸うねマルチ組換キット・コーナーカット板・12C整地板)



マーカセット SMK-1
 うね芯間を一定にするためのマーキングができます。
 うね裾端から1mまで対応


 芯間=うね裾幅の半分+1mまで



灌水チューブ1条用 KST2-R1
灌水チューブ2条用 KST2-R2
 灌水チューブを同時敷設できます
 ガイド金具付きで敷設位置も指定できます
 対応チューブ：幅4~6.5cm
 巻径35cmまで 芯穴径3.5cm以上
 ※マルチシートの下側に敷設していきます





平高広溝セットHE(40・60・80)D-HA
平うね広溝セットHF(40・60・80)D-HA
 畝間の残土を浚います。排水性UP・通路確保
 HE/HF40:溝幅30~40cm ※往復作業時
 HE/HF60:溝幅40~60cm ※往復作業時
 HE/HF80:溝幅60~80cm ※往復作業時
 ※小うね・高うね整形機には装着できません




ロータ軸受けセット RJS1
 ロータと整形機を連結して、強度アップを図ります

 ※うね裾幅120cm以上は推奨
 ※広溝セット80使用時は推奨



丸うねマルチ組換キット MM-KK
 平高・平うね整形マルチを丸うねマルチにできます
 うね裾幅約55cm×うね高さ約25cm
 95cmマルチ専用




平うねマルチ組換キット HM-KK
 小うね整形マルチを平うねマルチにできます
 うね肩幅約29~55cm×うね高さ約10~15cm
 95cmマルチ専用




移動用車輪 IDS1
 整形機のメインサポートに差し込むだけで装着。
 ロータを地面に着けずに移動できます。
 納屋から圃場迄の距離が遠い場合に便利です。
 ※マーカセットの併用は不可



土壌消毒機 1条用~5条用
 液状系の土壌消毒剤を使用して「マルチ畦内同時消毒」ができます。
 薬液注入と同時にマルチ被覆する事で臭い漏れを防ぎ、熏蒸効果も相まって安心・安全・効果的・経済的！！



平らな整地板 TSS
 標準の中高うねから、まっ平らに変更できます
 移植機などを使う場合に最適です
12C整地板セット 12SS
 うね肩幅35~85cmまでの狭い幅にできます
コーナーカット板 KKB
 平高うねの肩を丸くして、排水性を向上させます
 ※画像はコーナーカット板



分割式全面鎮圧ロール
ハイマルチR315C・R318C・R321C
 鎮圧ローラで畝上面を整形できます。
 うね肩幅に合わせて鎮圧ローラを付け外し。
 R315C：肩幅50~90cm対応
 R318C：肩幅50~120cm対応
 R321C：肩幅50~150cm対応

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。